

Технически информационен лист

EGGER Работен Плот от Компактен Ламинат с Черна Сърцевина/Обемно Оцветена Сърцевина



Описание

Описание:	EGGER РаботенПлот от Компактен Ламинат с Черна Сърцевина/Обемно Оцветена
Сърцевина	
Модел:	90/1.0
Фаска:	от четирите страни, 1 x 1 mm
Дебелина:	12 mm
Тип материал:	CGS – (Компактен Ламинат - широк спектър на приложение, Стандартен) спрямо EN 438
438	BCS – (Компактен Ламинат с Оцветна Сърцевина, Стандартен) спрямо EN 438
Цвят на сърцевината:	черен (CGS) бял и сив (BCS)

Наличности

Работният Плот от Компактен Ламинат с Черна Сърцевина/Обемно Оцветена Сърцевина на фирмата EGGER е част от **EGGER Декоративна Колекция** с номинална дебелина от 12mm. Наличен в избрани декори от склад и с минимално количество за доставка от един брой, съгласно конкретния за страната списък на доставяните продукти.

Технически данни

Техническите данни на Работния Плот от Компактен Ламинат с Черна Сърцевина/Обемно Оцветена Сърцевина на фирмата EGGER се класифицират съгласно EN 438 в зависимост цвета на сърцевината им.

Характеристика	Стандарт за изпитване	Единица или отличителна черта	Стойност	
			CGS	BCS
Устойчивост на изтриване на повърхността	EN 438-2	обороти начална точка	≥ 150	≥ 150
Устойчивост на удари от топка с голям диаметър	EN 438-2	mm (min) номинална дебелина 12mm диаметър на вдлъбнатината [mm]	1 800 ≤ 10	-
Устойчивост на надраскване	EN 438-2	Степен (мин.) Текстурирана повърхност	3	3
Устойчивост на водна пара	EN 438-2	Степен (мин.) Други повърхности	4	4
Устойчивост на въздействието на суха топлина (160 °C)	EN 438-2	Степен (мин.) Други повърхности	4	4
Устойчивост на образуването на петна	EN 438-2	Степен (мин.) Групи 1 и 2 Група 3	5 4	5 4
Устойчивост на светлина [дъгова ксенонова лампа]	EN 438-2	Оценка по сивата скала Повърхност Сърцевина	4 до 5 -	4 3

Характеристика	Стандарт за изпитване	Единица или отличителна черта	Стойност	
			CGS	BCS
Толеранс за дебелината	EN 438-2	mm	± 0,60	± 0,80
Толеранс за дължината	-	mm	- 5 / + 10	
Толеранс за широчината	EN ISO 13894	mm > 600 mm	± 0.55 add. ± 0.05 на 100 mm	
Праволинейност на ръбовете	EN 438-2	mm/m (макс.)	1,50	1,50
Правоъгълност	EN 438-2	mm/m (макс.)	1,50	1,50
Равнинност ¹⁾	EN 438-2	mm/m (макс.)	3,00	5,00

¹⁾ Установените стойности за равнинност се отнасят за компактни ламинати с декор от двете страни. Пределно допустимите стойности за компактните ламинати с декор от едната страна трябва да бъдат договорени.

Особености

Поради малката дебелина на Работния Плот от Компактен Ламинат с Черна Сърцевина/Обемно Оцветена Сърцевина на фирмата EGGER той може да се деформира видимо под тежки точкови натоварвания, когато долният шкаф е по-широк от 600 mm. За да се намали това огъване, конструкцията на шкафа трябва да бъде съобразена с това. За конструкцията на тези шкафове, особено шкафове за мивка и готварска печка, препоръчваме използването на **метални планки**.

По същия начин, малката дебелина на работния плот налага използването на подходящи крепежни елементи. Използването на **EGGER свързващи елементи за работни плотове** гарантира професионалното изпълнение на ъгловите връзки на Работния Плот от Компактен Ламинат с Черна Сърцевина/Обемно Оцветена Сърцевина на фирмата EGGER.

Възможни са леки отклонения в цвета на един и същ продукт поради допустими отклонения в използваните основни материали. Следователно компонентите, които се използват един до друг, трябва да бъдат проверени за еднаквост на цвета. Допустимо е отклонение в цвета и повърхността между референтния цветен образец на EGGER и мострата на клиента в съответствие с EN 438.

Поради разлики в производството, в зависимост от продукта, могат да възникнат разлики в цвета и повърхността между различни продукти (плоскости с покритие, ламинат, кант) с една и съща комбинация на декор-текстура. За точно представяне на цвета поръчайте мостра в съответния продукт.

Препоръка за грижа и почистване

Работните Плотове от Компактен Ламинат с Черна Сърцевина/Обемно Оцветена Сърцевина на фирмата EGGER не изискват специални грижи поради своите устойчиви и хигиенични, плътни повърхности. Повърхностите обикновено се почистват лесно. Това важи и за текстурирани повърхности. Не използвайте санитарни почистващи препарати или препарати с абразивни компоненти, тъй като използването на такива почистващи препарати може да доведе до промени в степента на гланца и/или да надраска материала. За повече информация, моля, вижте техническата листовка „Препоръки за грижа и почистване на повърхностите на продуктите на EGGER“.

Допълнителни документи / информация за продукта

Допълнителна информация можете да намерите в следните документи:

- Инструкции за обработка "EGGER Работни Плотове"
- Техническа листовка "EGGER Съединителни елементи за работни плотове"
- Техническа листовка "Устойчивост на химикали на EGGER ламинатите"
- Техническа листовка „Препоръки за почистване и грижа за повърхностите на продуктите на EGGER“.

Условна забележка:

Настоящият технически информационен лист е изготвен надлежно, използвайки цялата налична информация. Предоставената информация се основава на практически опит и собствени изпитвания и отразява известните ни към момента данни. Информацията има единствено информативен характер и не представлява гаранция по отношение на характеристиките на продукта или пригодността му за определени приложения. Не носим отговорност за евентуални грешки или пропуски в стандартите или печатни грешки. Освен това в резултат на непрекъснатата работа по усъвършенстване на EGGER Работен Плот от Компактен Ламинат с Черна Сърцевина/Обемно Оцветена Сърцевина и на промени в стандарти и документи на публичното право са възможни технически промени. Ето защо съдържанието на настоящия технически информационен лист не трябва да се разглежда като указание за употреба или като правно задължаващ документ. Важат нашите общи условия.